

ecus



ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA FLUJO DIRECTO

Máximo rendimiento y simplicidad en un equipo de dimensiones muy reducidas. Indicadores de calidad de agua y de cambio de cartuchos para conseguir un mantenimiento extremadamente sencillo.


| | |
|--|--|
| | CONEXIÓN RÁPIDA Gira y extrae filtros y membrana. Mecánica segura, eficaz y rápida. |
| | FLUJO DIRECTO No necesita depósito. |
| | LEDS INDICADORES DE ESTADO Información sobre calidad del agua y vida útil de los cartuchos. |
| | ALTA EFICIENCIA Tecnología de alto rendimiento que obtiene el máximo caudal con menos rechazo. |
| | CARTUCHOS Y MEMBRANA ORIGINALES Y EXCLUSIVOS Gira y extrae. |

| | |
|--|---|
| | 600 GALONES Alto rendimiento para ofrecer gran caudal. |
| | AVISO SONORO Indicador de fugas y corte de producción. |
| | CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Notificación de TDS |
| | AVISO AUTOMÁTICO DE MANTENIMIENTO A través de leds y sonido |
| | MANTENIMIENTO RÁPIDO Y SENCILLO Gira y extrae. |




MEDIDAS DEL EQUIPO:

| CÓDIGO | DIMENSIONES (mm) | | |
|------------|------------------|-----|-----|
| | A | B | C |
| RO-8001-01 | 136 | 433 | 455 |



EMBALAJE Y TRANSPORTE:

| CÓDIGO | DIMENSIONES (mm) | | | LOGÍSTICA |
|------------|------------------|-----|-----|-------------------|
| | A | B | C | |
| RO-8001-01 | 590 | 250 | 560 | Pallet 24 uds. |



| CÓDIGO | MODELO | FAM. |
|------------|------------------------------------|------|
| CA-6001-01 | Prefiltro PP + CTO | A |
| ME-5001-01 | Membrana ECUS | A |
| CA-6001-02 | Postfiltro CTO | A |
| RO-8001-01 | Ósmosis Inversa flujo directo ECUS | A |